

ejendals

Pirštinių pora Tegera® OIL GRIP 8852, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094382 7
GTIN	7340118470733
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® OIL GRIP 8852. Triguba nitrilo putplasčio danga delno zonoje užtikrina **apsaugą nuo tepalų ir puikų sukibimą. 18G mezgimo technologija**, pagamintos iš daugiau nei 90% perdirbto poliesterio, realistiškas lietimo jausmas. Be to, pirštinės sertifikuotos pagal OEKO-TEX, tinka jutikliniams ekranams ir yra atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Perdirbtas poliesteris, spandeksas

Danga	Nitrilas, nitrilo puta
Matavimo ribos	Tikslumas; Universalumas
Mezgimo technologija	18G
Norma	EN 407
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės