



**Weldon įspraustinė Forma ADB su aušinimo kanalu, BT 40 A = 100,
Užveržimo Ø D1: 16mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302615 16
GTIN	4250122613039
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Aušinimo kanalas uždaromas per O žiedą.

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/302615-16>