

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
10/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	AH10K STFCCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500