

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Laikiklio ISO kodas	AH12M STFPCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500