

Garant

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949031 12
GTIN	4069515040464
Produktų klasė	91G

Aprašymas

Modelis:

Darbo rūbų spintų korpusas su plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir nuimama cokolio akle priekyje. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę. Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1850 mm
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
Spynos modelis	Cilindrinė spyna

Plotis	1200 mm
Gylis	520 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Nuožulnus viršus	ne
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis	370 mm
Skyrių skaičius	12
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
Norma	DIN 4547
Svoris	114 kg
Lentelė su pavarde	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/949031-12>