

Garant

Drabužinių spinta su cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	949021 2
GTIN	4069515040495
Produktų klasė	91G

Aprašymas

Modelis:

Darbo rūbų spintų korpusas su plastikinėmis kreipiančiosiomis apatinėje dalyje ir nuimama cokolio akle priekyje. Galinė sienelė su vėdinimo angomis, durys su rankšluosčio laikikliu ir pavardės lentele. Duris galima keliais veiksmais perkelti iš dešinės į kairę.

Su aukštos kokybės cilindrine spyna stumiamojoje rankenoje.

Viduje yra po 1 lentyną (keliamoji galia 40 kg).

Kiekviename skyriuje strypas rūbams su 3 kabliais.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1850 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1188 mm

Gylis	520 mm
Lentelė su pavarde	taip
Skyrių skaičius	2
Ventiliavimo anga duryse	ne
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	472 mm
Ventiliavimo anga galinėje sienelėje	taip
tinka šalmui	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	342 mm
Norma	DIN 4547
galima nudažyti pasirinkta spalva	taip
Spynos modelis	Cilindrinė spyna
Spintos priekinė dalis	su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	370 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Svoris	68 kg
Plotis	800 mm
Nuožulnus viršus	ne
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Apatinė dalis	Kojelės iš aliuminio
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	225 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/949021-2>