

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HSS, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260922 20/11
GTIN	4045197653451
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	23 mm
Galvutės ilgis L_1	32 mm
Laikiklio ISO kodas	AH20R STFPCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500