

**Garant****Mažas ištekimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 64/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270006 64/8
GTIN	64045197569
Produktų klasė	21V

**Aprašymas****Modelis:**

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

- **Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.**
- **Paprastas plokštelių keitimas.**

**Pastaba:**

**Tik** ištekimui ir nuožulų nuėmimui!

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	08 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 11
Bendras ilgis L	130 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 11	279815 11
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500