

**atlas**

**Juodi pusbačiai FLASH 1305 XP®, S1P, Batų dydis EU: 40**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	092025 40
GTIN	4043692363974
Produktų klasė	09B

## Aprašymas

### Modelis:

**FLASH apsauginiai batai** su aukštos kokybės viršutine medžiaga puikiai priglunda prie kojos ir užtikrina neabejotiną komfortą. Didelis energijos grąžinimas dėl INNOFLEX sistemos ir dinamiško judesio palaikymo. Idealiai tinka kietoms pramoninėms grindims. Plotis 10. Galima kelių pločių sistema.

- **MESH viršutinis sluoksnis.**
- **Nuolatinis, aktyvus drėgmės reguliavimas dėka aktyvaus X funkcinio pamušalo.**
- **Atsparumas įsiskverbimui be metalo su XP® vidpadžiu.**
- **Aliuminio dangtelis.**
- **MPU® REBOUND SISTEMA, spaudimą mažinantis vidpadis ir jautraus pado technologija.**
- **MPU® INNOFLEX pado sistema su lanksčiais grioveliais natūraliam judesiui ir Cloudzone technologija kulno srityje, sugeria dideles smūgio jėgas.**
- **clima-stream® koncepcija, užtikrinanti maksimalų batų pralaidumą orui.**
- **ESD modelis.**

**Pusbačiai** su raišteliais.

### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

## Techninis aprašymas

Serija	FLASH
--------	-------

Lytis	Vyriškas modelis
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Nepraduriami	tekstilinis
Spalva	juoda
Apsaugos klasė	S1P
Batų dydis EU	40
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pado savybės	Rebound padas
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai