

atlas[®]

Juodi pusbačiai FLASH 3305 XP[®] BOA, S1P, Batų dydis EU: 47



Užsakymo data

Užsakymo numeris	092026 47
GTIN	4043692451015
Produktų klasė	09B

Aprašymas

Modelis:

FLASH apsauginiai batai su aukštos kokybės viršutine medžiaga puikiai priglunda prie kojos ir užtikrina neabejotiną komfortą. Didelis energijos grąžinimas dėl INNOFLEX sistemos ir dinamiško judesio palaikymo. Idealiai tinka kietoms pramoninėms grindims. Plotis 10. Galima kelių pločių sistema.

- **MESH viršutinis sluoksnis.**
- **Nuolatinis, aktyvus drėgmės reguliavimas dėka aktyvaus X funkcinio pamušalo.**
- **Atsparumas įsiskverbimui be metalo su XP[®] vidpadžiu.**
- **Aliuminio dangtelis.**
- **MPU[®] REBOUND SISTEMA, spaudimą mažinantis vidpadis ir jautraus pado technologija.**
- **MPU[®] INNOFLEX pado sistema su lanksčiais grioveliais natūraliam judesiui ir Cloudzone technologija kulno srityje, sugeria dideles smūgio jėgas.**
- **clima-stream[®] koncepcija, užtikrinanti maksimalų batų pralaidumą orui.**
- **ESD modelis.**

Pusbačiai su BOA užsegimu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Techninis aprašymas

Nepraduriami	tekstilinis
--------------	-------------

Batų dydis EU	47
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Apsaugos klasė	S1P
Lytis	Vyriškas modelis
Savybė	Sukamas užraktas
Spalva	juoda
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Serija	FLASH
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pado savybės	Rebound padas
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai