

HOLEX**Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954, HSS E, Koto Ø: 6Rmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296400 6R
GTIN	4045197189233
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliai naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	16 mm
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis	125 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis