

Garant**Mažas ištekinimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 30/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Produktų klasė	21V

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

- **Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.**
- **Paprastas plokštelių keitimas.**

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 10
Plokštelės dydis	06 mm
Bendras ilgis L	90,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 10	279815 10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500