

Garant**Mažas ištekinimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 50/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Produktų klasė	21V

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

- **Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.**
- **Paprastas plokštelių keitimas.**

Pastaba:

Tik ištekinimui ir nuožulų nuėmimui!

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 10
Plokštelės dydis	06 mm
Bendras ilgis L	115 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Fiksavimo varžtas Tipas 10

279815 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500