



Tekinimo peilis su prilituota plokštele kairinis, panašus į DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Koto keturbriaunis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	296925 25
GTIN	4045197521255
Produktų klasė	22E

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifauta. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galastuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galasti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	25 mm
Bendras ilgis	140 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

