



## ER įspraustinė Forma AD, BT 30 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302750 25
GTIN	4250122698005
Produktų klasė	36E

### Aprašymas

#### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.  
Visi kotai juodinti.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499 (forma A ir B)**.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

#### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 – 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 25

ER užveržimo raktas: 25

### Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
-------------------	----

Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
ER užveržimo raktas	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Laikiklis	BT 30 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308785 30
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308941 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308941 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9