

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Galvutės ilgis L ₁	26,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A12L STFCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500