



## LED EX ant kaktos tvirtinamas šviestuvas Vizion 2 su baterija, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081519 1
GTIN	327005170102
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuo sprogdimo apsaugotas ant kaktos tvirtinamas šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas.

Plokščias, lengvas LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius. Optimalus apšvietimas dėl reguliuojamo kampo, 3 šviesos lygių ir 3 pasirenkamų apšvietimo formų. Nuimamas LED modulis, skirtas naudoti kaip pastatomas / darbo šviestuvas. Su neslidžiu guminiu šalmo dirželiu (galima rinktis medžiaginį dirželį).

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su baterijomis – (3 AAA).

### Techninis aprašymas

Maitinimas	Baterijų veikimas
Galvos Ø	45 mm
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	Zona 21
Apšvietimo plotas	60 m

Gamintojo pavadinimas	Vizion 2
Šviesos srautas	60 - 250 lm
Baterijos tipas	Micro, AAA
Korpuso spalva	geltona
Baterijų kiekis	3
Švietimo trukmė	3,5 - 30 h
Svoris	113 g
IP apsaugos klasė	IP 67
cheminė sudėtis	Šarminė mangano
įkraunamas	ne
apšvietimas pritemdomas	ne
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Produkto rūšis	Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3