

**Garant**

**Plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova  
D1 / D2: 82/110mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273824 82/110
GTIN	4045197577344
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantyta.

**Paskirtis:**

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

**Atsarginė dalis:**

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 – 50 %.

Įpjovos plotis  $w$ : 2 mm

maksimalus pjūvio gylis  $t_{maks.}$ : 13 mm

**Techninis aprašymas**

minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	82 mm
maksimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_2$	110 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	13 mm
Paskirtis	dešininis
Įpjovos plotis w	2 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9