

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 2020K11
Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	23 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500