

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	21 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHBR/L 2525M16
Atraminė plokštelė	269005 8
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 8	269005 8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500