

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Galvutės ilgis L ₁	21,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SVJBR/L 1616H11
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500