

## Garant

**45° tekimo ir nuožulų nuėmimo peilis, vidinis, dešininis, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Produktų klasė	211

### Aprašymas

45° tekimo ir nuožulų nuėmimo peilis, vidinis, dešininis 4,2 mm Koto Ø d: 4 mm  
 Atstumas tarp viršūnės ir centro L<sub>3</sub>: 1,95 mm  
 maksimalus pjūvio gylis t<sub>maks.</sub>: 0,75 mm  
 Spindulys R: 0,2 mm

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub>	1,95 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	0,75 mm
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Koto Ø d	4 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Spindulys R	0,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>1</sub> = 15 mm