

**Garant**

**eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 33/50mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273886 33/50
GTIN	4045197516473
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273851**.

**Dėmesio:**

Be montażinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Vidinis aušinimas: taip

Įpjovos plotis w: 3 mm

maksimalus pjūvio gylis  $t_{maks.}$ : 13 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	13 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	33 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	50 mm
Serija	Eco
Užveržimo varžtas	279815 9
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

---

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910