

**Garant****eco ištekimo plokštelės laikiklis, kairinis, Ø DS: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273851 25
GTIN	4045197517517
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

GARANT eco atplovimo įrankio laikiklis su vidiniu aušinimo skysčio padavimu į plokštelės plovimo briauną.

**Tinka:**

Plokštelės laikiklis Nr. 273887.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos įrankių laikiklius Nr. **317900 – 319886** ir GARANT eco peilių laikiklius Nr. **273880 – 273891**. Priklausomai nuo užspaudimo situacijos ir medžiagos rekomenduojame sumažinti technologines vertes nuo 30 iki 50 %.

Vidinis aušinimas: taip

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Darbinės dalies ilgis L<sub>3</sub>: 15 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Varžtas: 279815 9

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	15 mm
Varžtas	279815 9
Bendras ilgis L	200 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Serija	Eco

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9