

**Garant****eco plokštelės laikiklis tiesus, kairinis, įpjovos plotis w: 5mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273881 5
GTIN	4045197517647
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

**Paskirtis:**Naudojamas su GARANT eco laikikliais Nr. **273840–273846**.**Dėmesio:**

Be montažinių varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Vidinis aušinimas: taip

maksimalus pjūvio gylis  $t_{maks.}$ : 28 mm

Užveržimo varžtas: 279815 9

## Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Serija	Eco
Užveržimo varžtas	279815 9
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

**Priedai**

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9