

Tvirtinimo grandinė 4-ių vijų, Darbinės dalies ilgis: A2m



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 086447 A2 |
| GTIN | 4032378142316 |
| Produktų klasė | 08Y |

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).

Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

Sutrumpinama **tvirtinimo grandinė**. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Darbinės dalies ilgis | 2 m |
| Grandinės Ø | 10 mm |
| Leistinoji apkrova WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 6700 kg |
| Leistinoji apkrova WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 4750 kg |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |

