

**Garant****Ištekimo plokštelės laikiklis HSS, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	AH16M SVJCR/L11
Darbinės dalies ilgis $L_3$	4,6 mm
Kakliuko plotis $L_4$	11,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	22 mm
Galvutės ilgis $L_1$	30 mm
Bendras ilgis $L$	150 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	142 laipsniai
Koto Ø $D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	5×D
Ašmenys	HSS

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500