

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVUCR/L11
Galvutės ilgis L ₁	16,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	21 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500