



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M8
GTIN	2050001758002
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Svoris	0,09 kg
Bendras aukštis F	45 mm
Išorinis Ø žiedas B	45 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	25 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	10 mm
Vidinis Ø žiedas A	25 mm
Sriegio Ø	M8

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	13 mm
Matmuo D	10 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,8 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas