

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis L ₁	25,5 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SVUCR/L16
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500