

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A16Q SVQCR/L11
Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lšilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500