

Garant
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261348 16/11 |
| GTIN | 4045197656216 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Galvutės ilgis L_1 | 16,5 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 11 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 21 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A16Q SVUCR/L11 |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 15,5 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500