



Kilpinė veržlė, Sriegio Ø: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086477 M6
GTIN	2050001758101
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Sriegio ilgis Veržlė E	10 mm
Žiedo Ø D	10 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	25 mm
Svoris	0,09 kg
Išorinis Ø žiedas B	45 mm
Bendras aukštis F	45 mm
Vidinis Ø žiedas A	25 mm

Sriegio Ø	M6
Matmuo D	10 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,4 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas