


Garant

Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, kairinė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270905 8
GTIN	4045197534415
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Ašmenys	HM
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Paskirtis	kairinis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7010
Sriegio tipas	UN
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio tipas	UNC
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio tipas	UNF
Sriegio tipas	UNF-LH

Sriegio tipas	UNEF
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio tipas	UNS
Sriegio tipas	UNS-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

