


Garant

Dalinio profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 48-16

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270842 48-16
GTIN	4045197370921
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	48–16
Ašmenys	HM
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Dalinis profilis
Kietlydinys	HB7010
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	G

Sriegio tipas	BSP-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		