

Garant**Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270910 16
GTIN	4045197534446
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	16
Ašmenys	HM
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7010
Sriegio tipas	UNC
Sriegio tipas	UNF
Sriegio tipas	UN
Sriegio tipas	UNS
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio tipas	UNS-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Storis	3,17 mm
Plokštelės dydis l	11 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

