


Garant**Dalinio profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270853 5
GTIN	4045197463203
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	5 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pusiau profiliuotas
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 103 7e
Sriegio tipas	TR
Sriegio tipas	TR-LH
Profilio kampas	30 laipsniai
Storis	4,76 mm
Plokštelės dydis l	22 mm

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		