

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 25/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Darbinės dalies ilgis L_3	7,3 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Užveržimo varžtas Tipas 4

279810 4

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500