

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 25/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	7,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto Ø D _s	12 mm
Nuolydžio kampas	0,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 4	279810 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500