

Garant**Sriegimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 120/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	13,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2
Plokštelės dydis	16 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	24 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
= atraminė plokštelė 1,5°	272620 1,5
Atraminės plokštelės varžtas	279824 1
Koto Ø D _s	20 mm
Kakliuko plotis L ₄	20 mm
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Užveržimo varžtas	272500
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272620 1,5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500