

**Garant****Sriegimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 135/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**

**Tiekimo sudėtis:**  
**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 3
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17,2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Vidinis aušinimas	taip
Atraminės plokštelės varžtas	279824 2
= atraminė plokštelė 1,5°	272626 1,5
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	24,6 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	279824 2
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272626 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 3	279810 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500