

Garant**Dalinio profilio plokštelių rinkinys, dydis 16, fiksavimo žiedams, dešininės, HB7010, Tipas: ER/IR****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Tinka:**

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Turinys:

Dalinis profilis, DIN 471 ir DIN 472: Nr. 271005 ir 271015 dyd. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Atraminė plokštelė: Nr. 272604 ir 272624 dyd. S

Techninis aprašymas

Apdirbimo kryptis	dešininė
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7010
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė Griovelio plotis m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė Griovelio plotis m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė Griovelio plotis m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas S laipsniai	272624 S
Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė Griovelio plotis m (H13) 1,6 mm	271015 1,6

Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė
Griovelio plotis m (H13) 1,1 mm

271005 1,1

Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė
Griovelio plotis m (H13) 1,3 mm

271015 1,3

Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė
Griovelio plotis m (H13) 1,85 mm

271015 1,85

Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 471, išorinė, dešininė
Griovelio plotis m (H13) 1,3 mm

271005 1,3

Atraminė plokštelė, skirta tekimo įrankių laikikliui
Nuolydžio kampas S laipsniai

272604 S