

Garant**Sriegimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	272600 1,5
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	128 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Užveržimo varžtas	272500
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272600 1,5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500