

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 3°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 25/11 mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 272121 25/11  |
| GTIN             | 4045197430632 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Su vidiniu aušinimu.**

**Paskirtis:**

Standartiniams sriegiams M16×2 ir M18×2,5.

**Techninis aprašymas**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtas              | 279810 4             |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 7,3 mm               |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 13 mm                |
| Plokštelės dydis                         | 11 mm                |
| Bendras ilgis L                          | 180 mm               |
| Vidinis aušinimas                        | taip                 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 20 mm                |
| Nuolydžio kampas                         | 3 laipsniai          |
| Paskirtis                                | dešininis            |
| Produkto rūšis                           | Ištekinimo laikiklis |

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 4

279810 4

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500