

Garant**Sriegimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272001 25/16
GTIN	4045197429698
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

= atraminė plokštelė 1,5°	272600 1,5
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Bendras ilgis L	153 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX10

674248 TX10

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui
Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai

272600 1,5

Užveržimo varžtas

272500

Varžtas atraminei plokštei Tipas 1

279824 1

Užveržimo varžtas Tipas 2

279810 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500