

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 0,5°, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 25/11 mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	7,3 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Nuolydžio kampas	0,5 laipsniai
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

674248 TX8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

Užveržimo varžtas Tipas 4

279810 4

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500