

**WEKEM®**
**Epoksidiniai klijai metalui, 25 ml**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083380
GTIN	4260205360989
Produktų klasė	08G

**Aprašymas**
**Modelis:**

Greitai kietėjantys metalo epoksidiniai klijai, kuriuos galima apdoroti (**pjauti, gręžti, frezuoti, pjauti sriegius**).

**Paskirtis:**

Užpildyti **trūkiams, angoms, skylėms** ir pan. **liejiniuose, pliene, geležyje, aliuminyje, keramikoje, medienoje ir betone**.

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS09 kenksmingas aplinkai

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS07 Dėmesio

Atsparumas šlyčiai: 25 N/mm<sup>2</sup>

**Techninis aprašymas**

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS09 kenksmingas aplinkai
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07 Dėmesio
Atsparumas šlyčiai	25 N/mm <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	WS-362-025
Temperatūros ribos	-35 °C

tinka panaudojimo sričiai	Remontas
Spalva	pilkos
Užpildymo kiekis	48 g
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Ketus
tinka medžiagoms	plieninis
tinka medžiagoms	Aliuminis
tinka medžiagoms	Keramika
Forma	Pasta
Savybė	galima pakartotinai uždaryti
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Laikymo temperatūra	10 °C
Cheminė bazė	Epoksidinė derva
Kietis pagal šorą	68
Tankis	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Darbinis kietumas pagal	15 min
Kietumas tempiant pagal	4 - 6 min
Produkto pavadinimo požymis	25 ml
Produkto rūšis	Dvikomponenčiai klijai