

Garant
Atraminų plokštelių rinkinys, Tipas: EL

Užsakymo data

Užsakymo numeris	272650 EL
GTIN	4045197371713
Produktų klasė	21J

Aprašymas
Turinys:

10 vnt.: Nr. 272610
 dyd. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
 3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Apdirbimo kryptis	kairinės
skirta plokštės dydžiui L	16 mm
Produkto rūšis	Atraminė plokštelė

Priedai

Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272610 1,5
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR Nuolydžio kampas 2,5 laipsniai	272610 2,5

Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 0,5 laipsniai	272610 0,5
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 0 laipsniai	272610 0
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 3,5 laipsniai	272610 3,5
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas -0,5 laipsniai	272610 -0,5
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas -1,5 laipsniai	272610 -1,5
Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypamsEL/IR Nuolydžio kampas 4,5 laipsniai	272610 4,5