

**Garant**
**Nupjovimo peilis Plienas, neutral., Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 19/2,2 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273551 19/2,2
GTIN	4045197698933
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su raktu Nr. 279850 1 plokštelėms pakeisti.

galima atpjauti pagal ašį; ne

kai maksimalus ruošinio Ø: 40 mm

Plotis b<sub>2</sub>: 1,6 mm

Aukštis h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 86 mm

maksimalus įpjovos gylis t<sub>maks.</sub>: 20 mm

**Techninis aprašymas**

Plotis b <sub>2</sub>	1,6 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	15,7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	86 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	20 mm
Paskirtis	neutral.

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis