

Garant**Atpjovimo plokštelė pusiau glotnūs apdirbimas, CU7025, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273730 3
GTIN	4045197579218
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,1 - 0,23 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,8 - 1,7 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūs apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Pjovimo briaunos spindulys R	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.

Produkto rūšis

Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		